

# Moduł rozgałęziający MS4N-FRM-1/4-Z

Numer części: 531951

FESTO

Kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający
Ciśnienie robocze	0 ... 14 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1→2	4 600 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na górze	1 500 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na dole	1 500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	165 g
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 4	NPT1/4-18
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy