



Moduł rozgłębiający MS6N-FRM-1/4-Y-Z

Numer części: 531974

FESTO

z czujnikiem ciśnienia bez wskazania, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgłębiający
Ciśnienie robocze	0 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	3 300 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na górze	6 570 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na dole	6 800 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	778 g
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 4	NPT1/2-14
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy