


Wtyczka FBS-SUB-9-GS-DP-B

Numer części: 532216

FESTO

do PROFIBUS



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	20 mm
Wysokość	62 mm
Długość	61 mm
Protokół	PROFIBUS
Elementy obsługowe	Przełącznik-DIL
Dodatkowe funkcje	Odłączenie następnych segmentów magistrali
Waga produktu	60 g
Interfejs Fieldbus	2x 2 – listwa z zaciskami sprężystymi
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 10 mm
Stopień ochrony	IP65 IP67 W stanie zmontowanym Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	95 % Bez kondensacji
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR