

Głowica widełkowa SG-1 1/2-12


Numer części: 532692

Produkt wycofywany z produkcji

z nakrętką sześciokątną, do montażu wahadłowego siłowników (od strony tłoczyska)

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	UNF1 1/2-12
W oparciu o normę	ISO 8140
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	4 220 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal Ocynkowana
Materiał widełek	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana