

# Sprzęgło elastyczne FK-6-32

Numer części: 532702

FESTO

Kompensuje kątowe i osiowe niedokładności



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	15 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał panewki	Stal Ocynkowana
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana
Materiał trzpienia kulistego	Stal do nawęglania
Materiał sferycznej podkładki	Stal do nawęglania
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana