

Wkładka filtrująca do mikrofiltra MS6-LFM-A

Numer części: 532909

FESTO

Dla serii MS. Filtr dokładny 0,01µm.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
W oparciu o normę	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Seria	MS
Wkładka filtracyjna	0.01 µm
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	900 l/min
Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	135 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gazy obojętne
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [3:::2]
Skuteczność separacji frakcyjnej (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Efektywność filtracji MPPS	99.95 %
Reszkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³