


Gniazdo do zasilania elektrycznego NTSD-WD-11

Numer części: 533119

FESTO

do wysp zaworowych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Z nakrętką kotłową
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	34 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe kątowe Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 250 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	16 A
Przepust dla kabla	Pg11
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 11 mm
Pole przekroju poprzecznego	2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PBT
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi Mosiądz