

# Nakrętka kołpakowa MCK-PK-3-KD

Numer produktu: 533672

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Gwint wewnętrzny M6x0,75
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. Ø 4 mm do końcówki nasadkowej-śred. wew. 3 mm, z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS