


sprzęgło
EAMC-42-50-14-20
Numer części: 533710

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica ustalająca 1	14 mm
Średnica ustalająca 2	20 mm
Wielkość	42
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	34.8 kgmm ²
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	138 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS