


# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-E-12x1,6-SI-200

Numer części: 534178

FESTO

Do złązek wtykowych QS, wysoka elastyczność, odporność na hydrolizę, mikroorganizmy, nie dopuszczony do stosowania przy produkcji produktów spożywczych.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	12 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	80 mm
Średnica wewnętrzna	8.8 mm
Min. promień gięcia	36 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-35 ... 50 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.069 kg/m
Kolor	Srebrny
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)