

Tłumik hałasu U-M5-50

Numer części: 534221

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	50
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Poziom hałasu	70 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał wkładu tłumika	Brąz
Materiał czopa wkręcanego	Mosiądz