

Obudowa sprzęgła EAMK-A-F37-44A/C

Numer części: 534394

FESTO

Dla osi elektrycznej z paskiem zębatym DGE-...-RF.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Kod interfejsu, napęd	F37
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	44A 44C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS