

Obudowa sprzęgła EAMK-A-F80-118A/B/C

Numer części: 534396

FESTO

Dla osi elektrycznej z paskiem zębatym DGE-...-RF.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Kod interfejsu, napęd	F80
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	118A 118B 118C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS