

Płyta przyłączeniowa CDSV5.0-AS-1/8

Numer części: 534434

FESTO

dla pojedynczego zaworu CDSV, do zastosowań w przemyśle spożywczym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Stopień ochrony	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	690 g
Przyłącze elektryczne	Kabel
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącze otworu wentylacji	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M5
Przyłącze zasilania pilota 12	M5
Przyłącze zasilania pilota 14	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS