


Wtyczka FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

Numer części: 534497

FESTO

[Do modułu CPX-FEC-...](#)



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	20 mm
Wysokość	62 mm
Długość	61 mm
Waga produktu	60 g
Interfejs Fieldbus	1x 9 zaciski sprężyste
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 10 mm
Stopień ochrony	IP65 IP67 W stanie zmontowanym Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	95 % Bez kondensacji
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR