

Blok przyłączeniowy CPX-AB-2-M12-RK-IB


Numer części: 534505

Produkt wycofywany z produkcji

Można stosować tylko w połączeniu z CPX-FB6.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2027. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Protokół	Interbus
Wymiary B x L x H	48 mm x 85 mm x 24 mm
Waga produktu	140 g
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	95 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Ochrona przed bezpośrednim i pośrednim kontaktem	Bardzo niskie napięcie ochronne z bezpiecznym odłączeniem (PELV)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Interfejs Fieldbus	2xM12x1, Kod-B