



# Filtr-regulator ciśnienia MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS-Z

Numer części: 535721

FESTO

Maksymalne ciśnienie wyjściowe 12 bar, wkładka filtrująca 5 µm, z manometrem, głowica regulatora z blokadą, metalowy pojemnik, automatyczny spust kondensatu, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	4
Typoszereg	MS
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Pokrętło obrotowe z blokadą Z osprzętem, zamykany
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	5 µm
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr-regulator z manometrem
Maks. ilość kondensatu	25 ml
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym
Ostona pojemnika	Zintegrowana metalowa ostona
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Ciśnienie robocze	2 ... 12 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 12 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.25 bar
Normalny przepływ nominalny	1 200 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciężar elementu	475 g
Sposób montażu	Do wyboru: Montaż na pulpicie Zabudowa w linii Z osprzętem
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Aluminium-odlew ciśnieniowy Stop aluminium
Materiał szybki podglądu	PA
Materiał uszczelnień	POM