

Supermikrofiltr MS4N-LFM-1/4-AUV-Z

Numer części: 535777

FESTO

Filtr 0,01 µm, metalowy pojemnik, automatyczny spust kondensatu, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	4
Typoszereg	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	0.01 µm
Stopień oczyszczania	99.9999 %
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr włóknowy
Maks. ilość kondensatu	25 ml
Ośłona pojemnika	Zintegrowana metalowa osłona
Ciśnienie wejściowe 1	2 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	120 l/min
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 1 µm
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	1.7.2 wg DIN ISO 8573-1
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Resztkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciężar elementu	350 g
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Zabudowa w linii
Przylącze pneumatyczne 1	NPT1/4-18
Przylącze pneumatyczne 2	NPT1/4-18
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	Włókna borokrzemowe
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Aluminium-odlew ciśnieniowy Stop aluminium
Materiał szybki podglądu	PA