


# Mikrofiltr MS6-LFM-1/4-BUV-DA-Z

Numer części: 536848

FESTO

Filtr 1 µm, metalowy pojemnik, automatyczny spust kondensatu, z wskaźnikiem różnicy ciśnień, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Typoszereg	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	1 µm
Stopień oczyszczania	99.99 %
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr włóknowy
Maks. ilość kondensatu	38 cm <sup>3</sup>
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Wskaźnik różnicy ciśnień	Wskaźnik optyczny
Ciśnienie wejściowe 1	2 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	550 l/min
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 5 µm
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	2.7.3 wg DIN ISO 8573-1
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciężar elementu	820 g
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Zabudowa w linii
Przylącze pneumatyczne 1	G1/4
Przylącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	Włókna borokrzemowe
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium