



Moduł rozgałęziający MS4-FRM-1/8-I

Numer części: 536965

FESTO

Z zintegrowanym zaworem zwrotnym, kierunek przepływu od lewej do prawej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający z funkcją zaworu zwrotnego
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	1 200 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na górze	500 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na dole	500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	160 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy