

Łącznik modułu MS12-MV

Numer produktu: 537134

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|----------------------------------|
| Wielkość | 12 |
| Seria | MS |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -10 °C...60 °C |
| Temperatura medium | -10 °C...60 °C |
| Waga produktu | 500 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał płyty | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał śrub | Stal |