

zaślepka QSPC18

Numer części: 537533

FESTO

do zaślepienia przyłączy w zaworach lub płytach zaślepkach.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.9 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 18 mm
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał zaślepki	Wzmocnione PA
Materiał, elem. separujący	Stal
Informacja o materiałach, O-ring	NBR