



filtr-regulator ciśnienia LFR-1/8-DB-7-O-MINI-H

Numer części: 537649

FESTO

Ciśnienie wyjściowe maks. 7 bar, bez manometru, wkładka filtracyjna 40µ.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Szerokość	44 mm
Typoszereg	DB
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Pokrętko obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	Półautomatyczny
Konstrukcja	Filt-regulator bez manometru
Funkcja sterowania	Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym
Wskaźnik ciśnienia	Dla G1/8
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.5 bar
Normalny przepływ nominalny	>= 700 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [::9:-] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję KBK	1
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	200 g
Sposób montażu	Do wyboru: Zabudowa w linii Przy pomocy otworów przelotowych Z kątownikiem mocującym
Przyłącze manometru	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał, pokrętko obrotowe	POM
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał pojemnika	PC