

Kabel zasilający KPWR-MC-1-SUB-9HC-5

Numer części: 537932
Produkt wycofywany z produkcji

[Odpowiedni do MTR-DCI-...](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Oznaczenie kabla	Bez uchwytu tabliczki opisowej
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D Mixed
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	2
Zakres napięcia roboczego DC	24 ... 48 V
Długość kabla	5 m
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy kabli
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 64 mm
Średnica kabla	8.6 mm
Budowa kabla	2x1,5 Ekranowany
Nominalny przekrój przewodu	1.5 mm ²
Końce żył	Pin terminal
Stopień ochrony	IP54
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C