

Moduł elektroniczny VMPA2-FB-EMG-4

Numer produktu: 537984

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Diagnostyka	Zbyt niskie napięcie na zaworach
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Maksymalna liczba cewek zaworów	4
Własny pobór prądu pod napięciem obciążenia	23 mA
Wewnętrzny pobór prądu przy napięciu roboczym	8 mA
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	99 mA do 24 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	18 mA po 24 ms
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	20 g
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS