

Moduł elektroniczny VMPA2-MPM-EMM-2

Numer produktu: 537985

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Maksymalna liczba cewek zaworów	2
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	100 mA do 30 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	20 mA po 30 ms
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	20 g
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS