


Płyta przyłączeniowa VMPA2-FB-AP-2-1

Numer części: 538000

FESTO

do wyspy zaworowej MPA-S.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Szerokość | 43 mm |
| Długość | 107,3 mm |
| Raster | 21 mm |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 2 |
| Ciśnienie robocze MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0,9 ... 10 bar |
| Ciśnienie pilota Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Ciśnienie pilota | 3 ... 8 bar |
| Klasa odporności na korozję CRC | 0 – Brak odporności na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Waga produktu | 185 g |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Aluminium-odlew ciśnieniowy |