



Czujnik przepływu SFE3-F005-L-WQ6-2NB-K1

Numer części: 538524

FESTO

Z wyświetlaczem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczenie	C-Tick
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Zakres pomiarowy przepływu, wartość początkowa	0.05 l/min
Zakres pomiarowy przepływu, wartość końcowa	0.5 l/min
Ciśnienie robocze	-0.7 ... 7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:4:2] Azot
Temperatura medium	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Dokładność FS	8 %FS
Wyjście dwustanowe	2xNPN
Funkcja przełączania	Komparator okienkowy Komparator wartości progowej
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie zamknięty Styk normalnie otwarty
Powtarzalność punktu przełączania, FS	1 %
Czas włączania	50 ms
Wyjście analogowe	1 - 5 V
Opór obciążenia	> 50 kOhm
Zakres wskazań	0.05 ... 0.5 l/min
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 24 V
Przyłącze elektryczne	Kabel
Długość kabla	1 m
Materiał powłoki kabla	PVC
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja zabudowy	Pionowa Pozioma
Przyłącza pneumatyczne	QS-6
Waga produktu	70 g
Materiał obudowy	PA
Typ wyświetlacza	3 1/2-poz.alfanumerycznych
Stopień ochrony	IP40
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję