

Kabel zasilający KPWR-MC-1-SUB-15HC-2,5



Numer części: 538914

Produkt wycofywany z produkcji

[do podłączenia zasilania dla obciążenia i logiki.](#)

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2020. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Oznaczenie kabla	Bez uchwytu tabliczki opisowej
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D Mixed
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	7
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	6
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	6
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	6
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 24 V
Długość kabla	2,5 m
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy kabli
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	≥ 50 mm
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 100 mm
Średnica kabla	10 mm
Budowa kabla	2x2,5+2x(2x0,34) Ekranowany
Nominalny przekrój przewodu	0,34 mm ² 2,5 mm ²
Końce żył	Pin terminal
Stopień ochrony	IP54
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-25 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał izolacji	TPE-E