



Kanał pilota KES-MC-1-SUB-15-10

Numer części: 538921
Produkt wycofywany z produkcji

dla połączenia Wej./Wyj. z dowolnym systemem sterowania.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2020. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Oznaczenie kabla	Bez uchwytu tabliczki opisowej
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	15
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	15
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	18
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	15
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 24 V
Długość kabla	10 m
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy kabli
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	≥ 40 mm
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 75 mm
Średnica kabla	10 mm
Budowa kabla	18x0,34 Ekranowany
Nominalny przekrój przewodu	0,34 mm ²
Końce żył	Zaślepka końca kabla
Stopień ochrony	IP54
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję