


# Zabierak bezmomentowy FKC-32

Numer produktu: 538961

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Odchylenie promieniowe +/-	2.5 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Chwilowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	3000 N
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	1400 N
Waga produktu	122.3 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przegubu	Wzmocniony poliamid
Materiał czopa kulistego	Stal wysokostopowa
Materiał płyty	Stop aluminium do przeróbki plastycznej