


# Kabel silnika KMTR-LAC-S50HC-S50HC-10

Numer części: 539491

FESTO

do podłączenia elektrycznego modułu liniowego HME do sterownika silnika SFC-LAC.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję KBK	0
Temperatura magazynowania	-25 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Odp. do przewodnic kabli	Tak
Budowa kabla	7 x 1,5mm <sup>2</sup> + 2 x (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
Średnica kabla	15.9 mm
Długość kabla	10 m
Kolor powłoki kabla	Pomarańczowy
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał powłoki kabla	PUR