

Gniazdo wtykowe MSSD-C-M16

Numer produktu: 539709

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Częstotliwość połączeń	50
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	38 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt A wg DIN EN 175301-803 Konstrukcja kwadratowa
Przepust kablowy	M16
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...115 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	HNBR