


Gniazdo wtykowe MSSD-EB-M12

Numer części: 539712

FESTO

do cewek i zaworów, układ przyłączy zgodny z DIN EN 175 301, typ C.



Karta danych

Cecha	Wartość
Liczba podłączeń/rozłączeń	50
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	11 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803 Czworokątna konstrukcja
Przepust dla kabla	M12
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 6 mm
Pole przekroju poprzecznego	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-40 ... 125 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	HNBR