


Blok przyłączeniowy CPPSC1-PRS-2-5S-MP

Numer części: 539900
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

dla wyspy zaworowej CPA-SC.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Rozmiar siatki	10.5 mm
Separacja strefy ciśnienia	1 i 3 i 5
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Identyfikacja położenia zaworu	Etykieta
Ciśnienie robocze	10 bar
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Poziom hałasu	85 dB(A)
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	c UL us - Recognized (OL)
Ciężar elementu	430 g
Interfejs zaworu, elektryczny	3-pin
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Z otworem przelotowym Z szyną montażową
Sposób montażu	Do wyboru: Z otworem przelotowym Z szyną montażową
Przyłącze pomocniczego sterowania powietrznego 12/14	M5
Przyłącze pilota wspomagającego 12	M5
Przyłącze otworu wylotowego	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilota 82	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilota 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium Anodowanie