


Blok regulatorów ciśnienia LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI

Numer produktu: 540041

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Mini
Seria	DB
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Przycisk obrotowy z zapadką
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	na listwie P bezpośrednio sterowany regulator tłokowy
Funkcja regulatora	Stałe ciśnienie wyjściowe z odpowietrzaniem wtórnym z funkcją przepływu powrotnego
Ciśnienie robocze	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7 psi...100 psi
Maks. histereza ciśnienia	0.5 bar
Normalny przepływ nominalny	1000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-5 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	750 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Materiał śruby zaślepiającej	Stal ocynkowana
Materiał wkrętu dystansowego	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał pierścienia uszczelniającego	PVC
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid