


# Amortyzator hydrauliczny YSR-4-4-C

Numer produktu: 540060

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	4
Skok	4 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	2 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	Jednostronnego działania pchający
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	4 mm
Maks. siła zderzenia	100 N
Maks. pobór energii na skok	0.6 J
Maks. pobór energii na godzinę	5600 J
Maks. energia resztkowa	0.006 J
Siła resetowania	0.7 N
Min. siła wsuwania	6.5 N
Waga produktu	5 g
Zakres masy	1.2 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa