

Zawór załączający MS4N-EM1

Numer produktu: 541288

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Zawór z obrotowym suwakiem
Sposób uruchamiania	ręczne
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Funkcja zaworu	3/2 bistabilny
Wskaźnik ciśnienia	Przygotowanie dla G1/4 Przygotowanie dla G1/8 z czujnikiem ciśnienia Z manometrem
Ciśnienie robocze	0 bar...14 bar
Normalny przepływ nominalny	1200 l/min...2200 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Typ mocowania	opcjonalnie: Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Pozycja montażu	dowolny
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPT
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy