



Łącznik wtykowy T NEDU-M12D5-M12T4

Numer części: 541596

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Częstotliwość przyłącza	500
Zakres napięcia roboczego AC	250 V
Zakres napięcia roboczego DC	250 V
Nominalne napięcie robocze AC	250 V
Nominalne napięcie robocze DC	60 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-25 ... 85 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Maks. moment dokręcający	0.5 Nm
Waga produktu	25.5 g
Przyłącze elektryczne	Wg EN 60947-5-2 Wtyczka / Gniazdo wtykowe M12x1 / M12x1 4-pin / 4-pin Kodowanie-A / Kodowanie-A
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz Chromowany Niklowanie
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał obudowy	TPE-U(PU)-wzmocniony
Materiał zestyku	Mosiądz Styki połączone