


# Manometr MA-27-25-R1/8

Numer części: 541734

FESTO

z skalą w bar i psi.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [bar]	0 ... 25 bar
Zakres wskazań	0 ... 362.5 psi
Wielkość nominalna manometru	27
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne ciecze obojętne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 2.5 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 25 bar 0 ... 362.5 psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	4
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	R1/8
Materiały w kontakcie z mediami	Wzmocnione PA
Materiał pokrywki z gwintem	Wzmocnione PA
Materiał obudowy	PA
Materiał okienka podglądu	PS
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	8 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen
Skala	Podwójna skala bar (nazew.) psi (wew.)