


# Kabel łączący NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

Numer części: 542135

FESTO

wstępnie zmontowany, dla zaworów CPE10/14-M1BH.



## Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik położenia przełączenia	LED
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	1 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Maks. moment dokręcający	0,6 Nm przy M12x1 0,25 Nm przy M2
Min. promień gięcia	42 mm
Ciężar elementu	48 g
Przylącze elektryczne 1	Kątowe gniazdo wtykowe, kwadratowe, 2-pin, MSZC
Przylącze elektryczne 2	Wtyczka prosta, M12x1, 5-pin, A-coded
Budowa kabla	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	3.4 mm
Długość kabla	2.5 m
Przewodnik-przekrój nominalny	0.25 mm <sup>2</sup>
Przylącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M12 Z gwintowaną wtyczką
Kolor obudowy	Czarny
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał śruby	Stal Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał zestyku	Gniazdo wtykowe ocynkowane Stop miedzi Wtyczka z połączanymi stykami