


Portal liniowy DHSL-2DGC25-HMPL20

Numer części: 542989

FESTO

składa się z napędu beztłoczkowego z pasywną osią prowadzącą i lekkiej osi handlingowej, dynamika, precyzja, modułowość.
Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo.
Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 2,0
Obciążenie użyteczne	0 ... 4 kg
Napęd, oś-Z	HMPL-20
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Z	x1
Skok, oś-Z	0 ... 200 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	2x DGC-25
Typ napędu, oś-Y	Pneumatyczny
Skok, oś-Y	0 ... 3 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm