


Portal liniowy DHSL-DGC40-HMPL20

Numer części: 543051

FESTO

składa się z napędu bezłeczkowego i lekkiej osi handlingowej, dynamika, precyzja, modułowość. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 2,0
Obciążenie użyteczne	0 ... 4 kg
Napęd, oś-Z	HMPL-20
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Z	x1
Skok, oś-Z	0 ... 200 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	DGC-40
Typ napędu, oś-Y	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Y	x1
Skok, oś-Y	0 ... 3 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm ± 1 mm