


Zestaw osiowy EAMM-A-D32-42A

Numer części: 543148

★ Podstawowy program produkcyjny

[pasuje do napędów elektrycznych.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	1.1 Nm
Waga produktu	140 g
Kod interfejsu, napęd	D32A D32B D32C
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	42A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS