


# Zestaw równoległy EAMM-U-D40-42C

Numer części: 543160

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	10.016 kgmm <sup>2</sup>
Moment napędu na biegu jałowym	0.1 Nm
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	3 Nm
Ciężar elementu	690 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS