

Zestaw równoległy EAMM-U-E24-32B


Numer części: 543225

Produkt wycofywany z produkcji

[pasuje do napędów elektrycznych.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	18
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	3 000 1/min
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	3.016 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.05 Nm
Przenoszony moment obrotowy	1 Nm
Waga produktu	240 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS