

# Element łączący KVI-CP-3-SSD

Numer produktu: 543252

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Waga produktu	48 g
Przylącze elektryczne	5-pin Gniazdo wtykowe Gniazdo wtykowe proste / wtyczka prosta M9 Wtyczka
Zakres napięcia roboczego DC	60 V
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Materiał uszczelnień	NBR
Pozycja montażu	dowolny