


# Panel operatorski FED-301

Numer części: 543438  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Wyświetlacz i panel operatorski z wyświetlaczem graficznym LCD do podłączenia do systemów PLC.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Głębokość zabudowy	61 mm
Wysokość	109 mm
Długość	149 mm
Maks. grubość panelu	5 mm
Pamięć użytkownika	512 kByte
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Lista zdarzeń	256
Pamięć receptur	32 kByte
Alarmy	1 024
Odchyłka zegara czasu rzeczywistego	130 s / miesiąc
Liczba kolorów	czarny/biały
Liczba systemowych diod LED	4
Wyświetlacz	Monochromatyczny LCD
Właściwości wyświetlacza	Touchscreen
Wielkość wyświetlacza	3,8"
Bateria podtrzymująca	3 V / 270 mA, bateria litowa
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Rozdzielczość wyświetlacza	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu przy nominalnym napięciu pracy	0,4 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 od przodu, IP20 od tyłu
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Ciężar elementu	1 000 g
Interfejs AUX	Sub-D 9-pin Gniazdo wtykowe
Interfejs PC	RS232 Sub-D 15-pin Wtyczka
Interfejs do programowania	9,6 - 38,4 kBd
Interfejs PLC	RS232 Sub-D 15-pin Wtyczka
Interfejs Ethernet	opcjonalnie, 10 MBd
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Oprogramowanie do programowania	FED Designer 6.06 lub wyższa wersja