

Panel operatorski FED-2010

Numer części: 543445

FESTO

Wyświetlacz i panel operatorski z wyświetlaczem graficznym LCD do podłączenia do systemów PLC.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Karta danych

Cecha	Wartość
Głębokość zabudowy	91 mm
Wysokość	267 mm
Długość	337 mm
Maks. grubość panelu	5 mm
Pamięć użytkownika	32 Mbyte
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Odchyłka zegara czasu rzeczywistego	130 s / miesiąc
Liczba kolorów	64 k
Wskaźnik	Kolor TFT
Właściwość wskazania	Touchscreen
Wielkość wyświetlacza	12,1"
Bateria podtrzymująca	3 V / 270 mA, bateria litowa
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Rozdzielczość wyświetlacza	SVGA, 800x600 Pixel
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu przy nominalnym napięciu pracy	1,3 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 od przodu, IP20 od tyłu
Temperatura otoczenia	0 ... 45 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	C-Tick
Ciężar elementu	2 850 g
Interfejs AUX	Sub-D 90% bez kondensowania Gniazdo wtykowe
Interfejs drukarki	RS232 Sub-D 15-pin Gniazdo wtykowe
Interfejs PLC	RS232 Sub-D 15-pin Wtyczka
Interfejs USB	Tak
Interfejs Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2. Interfejs Ethernet, optyczny 10 MBd
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Certyfikacja wg NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D