



# Płyta regulatora VABF-S3-1-R3C2-C-6

Numer produktu: 543529

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Szerokość zabudowy                           | 26 mm  |
| W oparciu o normę                            | ISO 15407-1  |
| Pozycja montażu                              | dowolny  |
| Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej   | Regulator ciśnienia dla 4  |
| Funkcja regulatora                           | Stale ciśnienie wyjściowe z odpowietrzaniem wtórnym                                |
| Opcjonalny manometr                          | możliwy  |
| Zakres regulacji ciśnienia                   | 0.2 MPa...0.6 MPa<br>2 bar...6 bar<br>29 psi...87 psi                              |
| Ciśnienie wejściowe 1                        | 0.5 bar...10 bar   |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 0 - Brak obciążenia korozyjnego  |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Stopień ochrony                              | IP65<br>NEMA 4   |
| Temperatura otoczenia                        | -5 °C...50 °C  |
| Waga produktu                                | 305 g  |
| Typ mocowania, konstrukcja warstwowa         | na płycie łączeniowej<br>na pojedynczej płycie przyłączeniowej                     |
| Przyłącze manometru                          | Przy pomocy klamry mocującej   |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS  |
| Materiał części obsługowej                   | PA   |
| Materiał obudowy regulatora                  | Aluminiowy odlew ciśnieniowy   |